



WNA042



Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. com. Serie W.1 grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50-60 Hz

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
7038
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 55 x 55 mm
Profondità di installazione 65 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK08
Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

ConneSSIONE

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Pulsante No

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì