



LSN401

**Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	76,50 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	76,90 mm

**Uitvoering**

Aantal polen	1
Pooltype	1P

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	2,90 W
----------------------------------	--------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	690 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	6000 V
Type voeding	AC
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	4

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Zekering**

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5
------------------	------------

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja