



LSN403

Zekeringhouder L32 3-polig 25 A, 3 modules

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	76,50 mm
Breedte	52,50 mm
Diepte	76,90 mm

Uitvoering

Aantal polen	3
Pooltype	3P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,90 W
----------------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	690 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	6000 V
Type voeding	AC
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	4

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 16 mm ²

Zekering

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5
------------------	------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja