



LSN404

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	76,50 mm
Largura	70 mm
Profundidade	76,90 mm

**Arquitetura**

Número de polos	4
N.º de polos	3P+N

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	25 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

**Capacidade**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Instalação, montagem**

Binário de aperto nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montagem	Calha DIN

**Potência**

Potência total dissipada em IN	3 W
--------------------------------	-----

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	4

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP2X
-----------------------	------

**Conexão**

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Fusível**

Dimensão do fusível	8.5 x 31.5
---------------------	------------

**Tampa, porta**

Bloqueável	Sim
------------	-----

**Sustentabilidade**

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim