



LSN503

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	76,50 mm
Πλάτος	52,50 mm
Βάθος	76,90 mm

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
Πόλοι	3P

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	0,2 A
	1 A
	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	2,20 - 2,20 Nm
--------------------------	----------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	3,50 W
--	--------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	1000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{iimp}	6000 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1	3

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP2X
---------------------------	------

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	1 - 16 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	1 - 16 mm ²

Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	10 x 38
-------------------	---------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι