



LSN512

### Tehničke karakteristike

#### Dimenzije

Visina	76,50 mm
Širina	34,90 mm
Dubina	76,90 mm

#### Arhitektura

Broj polova	2
Tip pola	1P+N

#### Električna struja

Nazivna struja	32 A
Nazivna struja osigurača	0,2 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

#### Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

#### Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2,20 - 2,20 Nm
Montiranje na	DIN šina

#### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3,50 W
-----------------------------	--------

#### Napon

Nazivni izolacijski napon $U_i$	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon $U_{imp}$	6000 V
Vrsta napajanja	AC/DC
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP2X
-------------------------------	------

#### Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Osigurač

Veličina osigurača	10 x 38
--------------------	---------

#### Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

#### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da