



IP55

puls. contatto NA con bilanciante a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 70,90 mm

Larghezza 70,90 mm

Profondità 41,50 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Morsetto Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì