



WNA047

IP55

puls. contatto NA con bilanciante a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

#### Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

#### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 53 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante di serie

Con contatto di feedback No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK07

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

#### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì