



WNC027



**Tryckknapp trapp, återfjädrande med märkfält, utanpåliggande, IP55, W.1, Grå**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

**Material**

Färg	Grå
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
Invändig baksida	Matt

**Dimensioner**

Höjd	55,50 mm
Bredd	55,50 mm
Djup	27,80 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	65 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

**Installation, montering**

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

**Kontroller och indikatorer**

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

**Anslutning**

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Nej
Typ av lampsockel	Utan lampsockel
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK07

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Text**

Utförande	För skruvfästning
Belysning	med blå 230 V LED-enhet

---

**Text**

Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Brytare läge	Omkoppling
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning

---

**Lämplig för**

cubyko

---

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja