



WNC302

IP55

**Puls. doppio x venez. con simbolo freccia a parete Serie W.1 grigio opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011

**Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Pulsante a 1 poli
--	-------------------

**Materiali**

finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	31,2 %
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di commutazione	10 A

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

**Connessione**

Tipo di connettore	QuickConnect
--------------------	--------------

**Adatto per**

W.1	
-----	--

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si