



WNC302

IP55

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011

#### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,2 %
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Type slot	Zonder slot

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingssklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingssklemmen in de bodem van de behuizing

#### Aansluiting

Type connector/steker	Quickconnect
-----------------------	--------------

#### Geschikt voor

cubyko	
--------	--

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja