



WNC302

IP55

Markistryckknapp återfjädrande, med "pil"-symbol, utanpåliggande, IP55, W.1, grå

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	1 polig tryckknapp
------------------------	--------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	31,2 %
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Omkopplingsström	10 A

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Låstyp	Utan lås

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Text

Brytare läge	Med mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensamt aktivering
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	För skruvfästning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpens golv

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
---------------------------	--------------

Lämplig för

cubyko

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja