Kabeltransportgoten

	Ø 11 mm (vulgraad 0,5)	Kanaal-hoogte	Kanaal-breedte	Verpakking	Bodemprofiel met deksel	Variabele binnenhoek	Variabele buitenhoek	Eindplaat	Vlakke hoek	T-stuk	Koppeling	Kabelklem	Scheidingsschot
LFE-systeem	**Materiaal: UV-bestendig kunststof – PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)**				**Ideaal voor: buiten**								
	7	40	60	24 m	LFE4006009016			LFE6006069016			M7204	M7239	M2024
	23	60	110	14 m	LFE6011009016			LFE6011069016			M7224		M2026
LFR-systeem	**Materiaal: kunststof - PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)**				**Ideaal voor: ruimtebesparend opslaan en meenemen in de bus**			**Bijzonderheid: rol van 20 meter met dubbelzijdige tape en bodemperforatie voor kleef- en/of schroefbevestiging**					
		7	12	20 m	LFR0701209016A								-
	1	15	15	20 m	LFR1501509016A								-
	1	20	20	20	LFR2002009016A								-
	2	20	35	20 m	LFR2003509016A								-
LFK-systeem	**Materiaal: kunststof – PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)**				**Ideaal voor: woningen**								
	1	12	20	84 m	ATA122009016	ATA122049016	ATA122039016	ATA122069016	ATA122059016	ATA122089016	ATA122079016		-
	1	12	20	84 m	ATA122019016	ATA122049016	ATA122039016	ATA122069016	ATA122059016	ATA122089016	ATA122079016		1x geïntegreerd
	2	12	30	60 m	ATA123009016	ATA123049016	ATA123039016	ATA123069016	ATA123059016	ATA123089016	ATA123079016		-
	2	12	30	60 m	ATA123019016	ATA123049016	ATA123039016	ATA123069016	ATA123059016	ATA123089016	ATA123079016		1x geïntegreerd
	3	12	50	48 m	ATA125009016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		-
	3	12	50	48 m	ATA125019016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		1x asymm. geïntegr.
	3	12	50	48 m	ATA125029016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		2x geïntegreerd
	2	16	30	50 m	ATA163009016	ATA163049016	ATA163039016	ATA163069016	ATA163059016	ATA163089016	ATA163079016		-
	2	16	30	50 m	ATA163019016	ATA163049016	ATA163039016	ATA163069016	ATA163059016	ATA163089016	ATA163079016		1x geïntegreerd
	4	20	50	32 m	ATA205009016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		-
	4	20	50	32 m	ATA205019016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		1x asymm. geïntegr.
	4	20	50	32 m	ATA205029016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		2x geïntegreerd
	6	20	70	24 m	ATA207529016	ATA207549016	ATA207539016	ATA207569016	ATA207559016	ATA207589016	ATA207579016		2x geïntegreerd

In deze bestelhulp vind je de meest voorkomende toebehoren en reserveonderdelen.
Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact op met onze supportafdeling.

Kabeltransportgoten beschikbaar in verschillende kleuren

Verkeerswit (RAL 9016), steengrijs (RAL 7030),
lichtgrijs (RAL 7035), grafietzwart (RAL9011) en verzinkt (VERZ)

Hager
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84
Productvragen? Mail naar support@hager.nl
Of kijk op hager.com/nl

Hager Nederland
Hager Nederland
Hager Nederland


Maart 2026

hg.news/kabelmanagement

Bestelhulp

Kabeltransportgoten

Beschikbaar in verschillende kleuren



Better buildings
Better tomorrows
:hager

Kabeltransportgoten

	Ø 11 mm (vulgraad 0,5)	Kanaal-hoogte	Kanaal-breedte	Verpakking	Bodemprofiel met deksel	Binnenhoek	Variabele binnenhoek	Buitenhoek	Variabele buitenhoek	Eindplaat	Verstelbaar eindstuk	Vlakke hoek	T-stuk	Koppeling	Kabelklem	Scheidings-schot
LF-systeem	**Materiaal: kunststof – PVC** **Ideaal voor: kelders, garages, bedrijfsgebouwen** **Verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), steengrijs (RAL7030) en lichtgrijs (RAL7035). xxxx = 9016 / 7035 / 7030 invullen. Dikgedrukt ook beschilbaar in RAL9011**															
		10	10	84 m	LF100100xxxx											
	1	15	15	44 m	**LF150150xxxx**					**LF150156xxxx**						
	1	20	20	36 m	LF200200xxxx					LF200206xxxx						
	2	20	35	40 m	**LF200350xxxx**	**LFF200354xxxx**		**LFF200353xxxx**		**LFF200356xxxx**		**LFF200355xxxx**	LFF200358xxxx			
	2	20	36	40 m	LF200360xxxx	LFF200354xxxx		LFF200353xxxx		LFF200356xxxx		LFF200355xxxx	LFF200358xxxx			1x geïntegreerd
	3	30	30	56 m	LF300300xxxx	LF300304xxxx		LF300303xxxx		LF300306xxxx		LF300305xxxx	LF300308xxxx	M7214		
	5	30	45	32 m	**LF300450xxxx**	**LF300454xxxx**		**LF300453xxxx**		**LF300456xxxx**		**LF300455xxxx**	LF300458xxxx	M7214		
	7	30	60	32 m	LF300600xxxx		LFF300604xxxx		LF300603xxxx		LFF600606xxxx	LFF300605xxxx	LF300608xxxx	M7214	M7239	
	6	40	40	32 m	LF400400xxxx	LF400404xxxx		LF400403xxxx		LF400406xxxx		LF400405xxxx	LF400408xxxx	M7204		
	7	40	60	24 m	**LF400600xxxx**		**LFF400604xxxx**		**LFF400603xxxx**		**LFF600606xxxx**	**LFF400605xxxx**	LF400608xxxx	M7204	M7239	M2024
	10	40	90	20 m	LF400900xxxx		LFF400904xxxx		LFF400903xxxx		LFF600906xxxx	LFF400905xxxx	LF400908xxxx	M7204	M7248	M2024
	13	40	110	16 m	LF401100xxxx		LFF401104xxxx		LFF401103xxxx		LFF601106xxxx	LFF401105xxxx	LF401108xxxx	M7204		M2024
	12	60	60	16 m	LF600600xxxx		LFF600604xxxx		LFF600603xxxx		LFF600606xxxx	LFF600605xxxx	LF600608xxxx	M7224	M7239	M2026
	18	60	90	16 m	LF600900xxxx		LFF600904xxxx		LFF600903xxxx		LFF600906xxxx	LFF600905xxxx	LF600908xxxx	M7224	M7248	M2026
	23	60	110	16 m	**LF601100xxxx**		**LFF601104xxxx**		**LFF601103xxxx**		**LFF601106xxxx**	**LFF601105xxxx**	LF601108xxxx	M7224		M2026
	30	60	150	8 m	LF601500xxxx	LF601504xxxx		LF601503xxxx		LF601506xxxx		LF601505xxxx	LF601508xxxx	G1720	M7250	M2026
	38	60	190	8 m	LF601900xxxx	LF601904xxxx		LF601903xxxx		LF601906xxxx		LF601905xxxx	LF601908xxxx	G1720	M7251	M2026
	46	60	230	8 m	LF602300xxxx	LF602304xxxx		LF602303xxxx		LF602306xxxx		LF602305xxxx	LF602308xxxx	G1720	M7252	M2026
FB-systeem	**Materiaal: kunststof – PVC** **Ideaal voor: productielocaties, werkplaatsen en laboratoria** **Bijzonderheid: toepassen van inbouwcomponenten mogelijk** **Verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), steengrijs (RAL7030) en lichtgrijs (RAL7035). xxxx = 9016 / 7035 / 7030 invullen**															
	23	60	110	16 m	FB601100xxxx	LF601104xxxx		LF601103xxxx		FB601106xxxx		LF601105xxxx	LF601108xxxx		M5280	M1346
	27	60	130	8 m	FB601300xxxx	FB601304xxxx		FB601303xxxx		FB601306xxxx		FB601305xxxx	FB601308xxxx		M5281	M1346
	31	60	150	8 m	FB601500xxxx	LF601504xxxx		LF601503xxxx		LF601506xxxx		LF601505xxxx	LF601508xxxx		M5282	M1346
	39	60	190	8 m	FB601900xxxx	LF601904xxxx		LF601903xxxx		LF601906xxxx		LF601905xxxx	LF601908xxxx		M5283	M1346
	47	60	230	8 m	FB602300xxxx	LF602304xxxx		LF602303xxxx		LF602306xxxx		LF602305xxxx	LF602308xxxx		M5284	M1346
	33	80	130	16 m	FB801300xxxx	FB801304xxxx		FB801303xxxx		FB801306xxxx		FB801305xxxx			M5281	M1346
	77	100	230	6 m	FB992300xxxx	FB992304xxxx		FB992303xxxx		FB992306xxxx		FB992305xxxx			M5284	M1629
LFH-systeem	**Materiaal: halogeenvrij kunststof – PC/ABS** **Ideaal voor: openbare gebouwen** **Verkrijgbaar in verkeerswit (RAL9016) en 30x45 ook in lichtgrijs (RAL7035)**															
	1	20	20	36 m	LFH2002009016					LF2002069016						
	5	30	45	32 m	LFH300450xxxx	LF300454xxxx		LF300453xxxx		LF300456xxxx		LF300455xxxx	LF300458xxxx	M7214		
	7	40	60	24 m	LFH4006009016		LFF4006049016		LFF4006039016		LFF600606xxxx	LFF4006059016	LF4006089016	M7204	M7239	
	18	60	90	16 m	LFH6009009016		LFF6009049016		LFF6009039016		LFF6009069016	LFF6009059016	LF6009089016	M7224	M7248	
	23	60	110	16 m	LFH6011009016		LFF6011049016		LFF6011039016	LF6011069016	LFF6011069016	LFF6011059016	LF6011089016	M7224		
LFS-systeem	**Materiaal: verzinkt plaatstaal** **Ideaal voor: omgevingen die om extra robuustheid en mechanische vastheid vragen** **Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit (RAL9016) en de kleur verzinkt (VERZ). xxxx = 9016 / VERZ invullen.**															
	1	18	19	72 m	LFS200200xxxx					LFS200206xxxx				R2320VERZ		
	4	30	45	32 m	LFS300450xxxx	LFS300454xxxx		LFS300453xxxx		LFS300456xxxx		LFS300455xxxx	LFS300458xxxx	R2330VERZ		
	7	40	60	12 m	LFS400600xxxx	LFS400604xxxx		LFS400603xxxx		LFS400606xxxx		LFS400605xxxx	LFS400608xxxx	R2504VERZ	R2290VERZ	
	12	60	60	8 m	LFS600600xxxx	LFS600604xxxx		LFS600603xxxx		LFS600606xxxx		LFS600605xxxx	LFS600608xxxx	R2604VERZ	R2290VERZ	
	21	60	100	6 m	LFS601000xxxx	LFS601004xxxx		LFS601003xxxx		LFS601006xxxx		LFS601005xxxx	LFS601008xxxx	R2604VERZ	M6291	TWS70VERZ
	29	60	150	6 m	LFS601500xxxx	LFS601504xxxx		LFS601503xxxx		LFS601506xxxx		LFS601505xxxx	LFS601508xxxx	R2604VERZ	M6292	TWS70VERZ
	41	60	200	6 m	LFS602000xxxx	LFS602004xxxx		LFS602003xxxx		LFS602006xxxx		LFS602005xxxx	LFS602008xxxx	R2604VERZ	M6293	TWS70VERZ

In deze bestelhulp vind je de meest voorkomende toebehoren en reserveonderdelen.
Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact op met onze supportafdeling.

Er is veel aandacht aan deze bestelhulp besteed, maar fouten of wijzigingen in de informatie kunnen niet worden uitgesloten.

