


6LE005632A





GD102
GD104
GD106
GD108
GD110

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (GB) Mounting instructions | (HR) Upute za montažu |
| (FR) Notice d'instructions | (HU) Szerelési útmutató |
| (DE) Montageanleitung | (LT) Montavimo instrukcija |
| (NL) Montage instructie | (LV) Montāžas instrukcija |
| (DK) Monteringsvejledning | (PL) Instrukcja montażowa |
| (FI) Asennusohje | (RO) Instrucțiuni de montare |
| (NO) Montasjeanvisning | (SK) Návod na montáž |
| (SE) Monteringsinstruktioner | (RU) Указания по установке |
| (IT) Istruzioni di montaggio | (BG) Инструкции за монтаж |
| (ES) Instrucciones de montaje | (GR) Οδηγίες χώνευσης |
| (PT) Instruções de montagem | (SI) Navodilo za montažo |
| (CZ) Montážní návod | (EE) Paigaldusjuhised |
| (BA) Uputstvo za montažu | (IS) Leiðbeiningar |
| (UK) Інструкції з установки | (AR) دليل التركيب |








GD102

GD104-110





	A	B	C	D	E	F	G
GD104	113 mm	86 mm	12 mm	33 mm	55 mm	25,5 mm	32 mm
GD106	114 mm	122 mm	12 mm	33 mm	73 mm	25,5 mm	32 mm
GD108	114 mm	159 mm	12 mm	33 mm	91 mm	25,5 mm	32 mm
GD110	114 mm	195 mm	12 mm	33 mm	109 mm	25,5 mm	32 mm











5











	Un	In
GD102	230 V	1 x 32 A
GD104	230 V	1 x 40 A
GD106	230 V	1 x 50 A
GD108	230 V	1 x 63 A
GD110	230 V / 400 V	1 x 63 A 3 x 45 A





GZ07E/N

GZ04E	1 x 4 PE	2x16 ² + 2x10 ²
GZ04N	1 x 4 N	2x16 ² + 2x10 ²
GZ07E	1 x 7 PE	3x16 ² + 4x10 ²
GZ07N	1 x 7 N	3x16 ² + 4x10 ²







- EN The Assembly (DBO) designated markings must be completed as specified in IEC/EN 61439-3 clause 6.1.
- FR Le marquage de l'installation à basse-tension (DBO) doit être renseigné avec les spécifications techniques indiquées dans la norme IEC/EN 61439-3 paragraphe 6.1.
- DE Die Schaltgerätekombination (DBO) muss mit den Aufschriften nach IEC/EN 61439-3 Abschnitt 6.1 gekennzeichnet werden.
- NL De voor Assemblage (DBO) bestemde markeringen moeten worden ingevuld zoals gespecificeerd in IEC/EN 61439-3 paragraaf 6.1.
- DA DBO-mærkningerne (markeringsmærkerne) skal udfyldes som specificeret i IEC/EN 61439-3 punkt 6.1.
- FI Maallikkokäyttöön tarkoitettujen jakokeskusten merkinnät on täytettävä IEC/EN 61439-3:n lausekkeen 6.1 mukaisesti.
- NO Enhetens (fordelingskort) merking må være komplett som spesifisert i IEC/EN 61439-3 klausul 6.1.
- SV Kopplingsutrustningen måste märkas med etikett i enlighet med IEC / EN 61439-3 avsnitt 6.1.
- IT Le marcature designate per l'assemblaggio (DBO) devono essere integrate come specificato nella norma IEC/EN 61439-3 sezione 6.1.
- ES El conjunto de la aparata de debe estar señalado/marcado de acuerdo con la norma IEC 61439-3 sección 6.1.
- PT As marcações designadas devem ser realizadas conforme especificado na IEC/EN 61439-3 cláusula 6.1 para o Conjunto (DBO).
- CS Označení určena pro montáž (DBO) musí být vyplněny podle specifikace normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
- HR Oznake za sklopjanje (DBO) moraju biti navedene prema preporukama iz IEC/EN 61439-3, klauzule 6.1.
- HU A berendezés (DBO) felirati megjelölésének összhangban kell lennie az IEC/EN 61439-3 szabvány 6.1 pontjában foglaltakkal.
- LT Montāžas (DBO) apzīmējumiem jāatbilst IEC/NE 61439-3 6.1. punkta prasībām.
- LV Montāžas (DBO) marķējums jāiekļauj Standarta IEC/EN 61439-3 6.1. punktā norādītā informācija.
- PL Rozdzielnica musi być oznakowana zgodnie z IEC/EN 61439-3 rozdział 6.1.
- RO Marcajele destinate ansamblurilor (DBO) trebuie completate conform precizărilor din standardul IEC/EN 61439-3 punctul 6.1.
- RU Должна быть выполнена маркировка для сборки (Распределительные щиты, обслуживаемые лицами без специальной квалификации (DBO)) в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 61439-3, пункт 6.1.
- BG Обозначенията за монтаж (DBO) трябва да отговарят на изискванията, посочени в IEC/EN 61439-3, точка 6.1.
- EL Οι σημάνσεις συναρμολόγησης (DBO) πρέπει να συμμορφώνονται με τη ρήτρα 6.1 του προτύπου IEC/EN 61439-3.
- SL Oznake, določene za sestavo (DBO), morajo biti izpolnjene v skladu s klavzulo 6.1 standarda IEC/EN 61439-3.
- SK Označenia určené pre montáž (DBO) musia byť vyplnené podľa špecifikácie normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
- EE Koosteale (DBO) lisatud märgised peavad vastama standardi IEC/EN 61439-3 punktile 6.1.
- IS Merkingar samsetningar (DBO) verða að vera útfylltar eins og tilgreint er í ákvæði 6.1 í IEC/EN 61439-3.