# Karta katalogowa
LF30045090101



LF30045090101

**tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 30x45mm, biały**

## Właściwości techniczne

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 30 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 1010 - 1010 $mm^2$ |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 5 |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka | Stan surowy |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

### Normy

| | |
|---|---|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Liczba przegród | 0 |
| Liczba przegród | 1 - 1 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 0 |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Z folią ochronną | Nie |

## Ilustracje | Rysunki

