# Tehnički list proizvoda
LF30045090101



LF30045090101

**LF kanal, 30x45mm, bijela**

## Tehničke karakteristike

| | |
|---|---|
| **Dimenzije** | |
| Visina | 30 mm |
| Širina | 45 mm |
| Dužina | 2000 mm |
| **Poklopac, vrata** | |
| Vrsta poklopca | Neučvršćeno |
| **Dimenzije** | |
| Unutrašnji presjek | 1010 - 1010 mm² |
| **Kapacitet** | |
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja) | 5 |
| **Materijali** | |
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada | Neobrađeno |
| RAL kod | 9010 |
| Boja | Čista bijela |
| Transparentno | Ne |
| **Sigurnost** | |
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |
| **Standardi** | |
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
| **Uvjeti korištenja** | |
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
| **Povezivost** | |
| Spojnica kanala | Prethodno opremljen spojnicama |
| **Oprema** | |
| Broj particija | 0 |
| Broj odjeljaka | 1 - 1 |
| Broj uklopivih particija | 0 |
| Držač kabla je sastavni dio seta | Ne |
| Broj držača kablova po metru | 0 |
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
| **Konfiguracija** | |
| Sa antibakterijskom obradom | Ne |
| **Opseg isporuke** | |
| Isporuka u rolni | Ne |

### Ilustracije / crteži

