Produktdatablad
LF30045090101



LF30045090101

Installationskanal f-vit LF30045-0-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	30 mm
Bredd	45 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1010 - 1010 mm^2

Kapacitet	
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	5

Material	
Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet	
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder	
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej

Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 60 °C

Anslutning	
Skarv	Förutrustad med kopplingar

Utrustning	
Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

