Fiche technique du produit
VZ262N



VZ262N

Cadre-porte,Volta,2rangées,avec porte,RAL9006,inox

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	Encastré Cloison creuse

Dimensions

Hauteur	505.50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	7010 7016
Couleur	Acier inoxydable
Couleur du produit	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Equipement

Nombre rangées	2

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui