Karta katalogowa
VZ262N



VZ262N

volta Ramka maskująca z drzwiami 2R/24M stal nierdzewna dostawy etapowe

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy	Montaż podtynkowy Montaż w ścianie szkieletowej

Wymiary

Wysokość	505,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	7010 7016
Kolor	Stal szlachetna
Kolor produktu	Stal szlachetna
Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	2

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak