Productdatablad
VZ262N



VZ262N

Inbouwraam met deur voor VU24LN, edelstaal

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype	Inbouwmontage Holle wand

Afmetingen

Hoogte	505,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	36 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	7010 7016
Kleur	RVS
Productkleur	RVS
Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Uitvoering

Positie kastdeur	Links

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja