Produktový list
VZ262N



VZ262N

Rám s dveřmi, volta VU/VH24, nerezová ocel

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče	Zapuštěná montáž Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	505,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	7010 7016
Barva	Nerezová ocel
Barva produktu	Nerezová ocel
Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	2

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano