Tehnički list proizvoda
VZ264N



VZ264N

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, nehrđajući čelik

Tehničke karakteristike

Kompatibilnost

Prikladno za tip ormara	Ugradno/PŽ Montaža u šuplji zid

Dimenzije

Visina	755,50 mm
Širina	348 mm
Dubina	36 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	7010 7016
Boja	Nehrđajući čelik
Boja proizvoda	Nehrđajući čelik
Materijal	Nehrđajući čelik
Obrada	Neobrađeno

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

Oprema

Broj redova	4

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da