

# Zähler-verteiler

Hager zählt auf Sie:  
mit den Zählerverteilern  
für Wien



Das Herz jedes Hauses ist die Energieverteilung. Mit Hager „dem Verteilerspezialist“ setzen Sie auf den Richtigen. Mit Hager verteilen Sie nicht nur Energie, sondern auch Sicherheit, Komfort, Kontrolle und Wirtschaftlichkeit.

Durch die Erweiterung unseres Verteilersortiments um eine Vielzahl von Zählerverteilern für Wien (siehe Seite 2 und 3), haben Sie nun die Möglichkeit, ein Wohnhaus vom Verteiler über die Gebäudesteuerung bis hin zu Schaltern und Steckdosen mit Hager zu planen und auszustatten.


## Nutzen Sie den Service von Hager

Hager bietet neben den leeren Verteilern eine Reihe von bestückten und verdrahteten Zählerverteilern für alle Bundesländer an. Neben den über 50 vorkonfigurierten Zählerverteilern haben Sie zusätzlich die Möglichkeit sich Ihren Wunschverteiler von uns planen und verdrahten zu lassen. Am besten Sie bestellen gleich einen Zählerverteiler mit mehreren FI- bzw. FI/LS- Schaltern. So erfüllen Sie die ÖVE

Norm ÖVE E8015-2 „Art und Umfang der Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden“ und Ihr Kunde steht niemals im Dunkeln. Die vorkonfigurierten Verteiler finden Sie in unserem eKatalog unter [hager.at](http://hager.at).

Für die Planung Ihres Wunschverteilers wenden Sie sich an unser Projekt Serviceteam unter 02235/44600-32 oder per Mail an [servicecenter-austria@hager.com](mailto:servicecenter-austria@hager.com).










## Zählerverteiler Wien Energie 8Z



**Zählerverteiler Wien**

- Gehäuse aus Stahlblech, Tiefe 205mm
- Geräteabdeckungen aus Kunststoff
- für Geräte bis 630A
- Schutzklasse II

- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- mit PE und N -QuickConnect Klemme
- Normen: entsprechend EN61439-3
- Tür mit 61005 Schloss








	300 mm	550 mm	550 mm
650 mm	<p>1 ZP / 12 PLE <b>ZWI1Z12</b></p> 	<p>2 ZP / 26 PLE <b>ZWI2Z26</b></p> 	<p>1 ZP / 62 PLE <b>ZWI1Z62</b></p> 
800 mm	<p>1 ZP / 24 PLE <b>ZWI1Z24</b></p> 	<p>2 ZP / 52 PLE <b>ZWI2Z52</b></p> 	<p>1 ZP / 88 PLE <b>ZWI1Z88</b></p> 
950 mm	<p>1 ZP / 36 PLE <b>ZWI1Z36</b></p> 	<p>2 ZP / 78 PLE <b>ZWI2Z78</b></p> 	<p>1 ZP / 114 PLE <b>ZWI1Z114</b></p> 

Höhe 1400 und 1950 mm mit Vorzählerteil:

- Reitersicherungen laienbedienbar D02 25A
- Anzahl D02 entspricht den Zählerplätzen
- inkl. CU 12x5 mm 5polig und Anschlussklemmen 35<sup>2</sup>

Hinweis:

Weitere Varianten und Ausführungen sowie Stockwerksverteiler auf Anfrage erhältlich!

	550 mm	800 mm	1050 mm	1300 mm
1400mm	<p>4 ZP / 52 PLE</p> <p><b>ZWI4ZV52</b></p>  <p>Sockel optional</p>	<p>6 ZP / 80 PLE</p> <p><b>ZWI6ZV80</b></p>  <p>Sockel optional</p>	<p>8 ZP / 104 PLE</p> <p><b>ZWI8ZV104</b></p>  <p>Sockel optional</p>	<p>10 ZP / 132 PLE</p> <p><b>ZWI10ZV132</b></p>  <p>Sockel optional</p>
1950mm		<p>9 ZP / 80 PLE</p> <p><b>ZWI9ZV80</b></p>  <p>inkl. 100 mm Sockel</p>	<p>12 ZP / 104 PLE</p> <p><b>ZWI12ZV104</b></p>  <p>inkl. 100 mm Sockel</p>	<p>15 ZP / 132 PLE</p> <p><b>ZWI15ZV132</b></p>  <p>inkl. 100 mm Sockel</p>



LO63M125A

**Vorzählersicherungselemente laienbedienbar**

Bezeichnung	PLE	VPE	Best.Nr.
Reitersicherung D02 63A - 3x20A	-	4	<b>L063M120A</b>
Reitersicherung D02 63A - 3x25A	-	4	<b>L063M125A</b>
Reitersicherung D02 63A - 3x35A	-	4	<b>L063M135A</b>
Lasttrennschalter D02 63A - 3x20A	4,5	4	<b>L73M20A</b>
Lasttrennschalter D02 63A - 3x25A	4,5	4	<b>L73M25A</b>
Lasttrennschalter D02 63A - 3x35A	4,5	4	<b>L73M35A</b>



K96C

**Zählerverteiler Zubehör**

Bezeichnung	PLE	VPE	Best.Nr.
Zählersteckklemmer Wien	-	1	<b>ZSKGS80</b>
Sammelschienenklemme 16 <sup>2</sup> für CU 12x5	-	20	<b>K96A</b>
Sammelschienenklemme 35 <sup>2</sup> für CU 12x5	-	20	<b>K96C</b>
Abdecksteifen vorgeprägt reinweiß	12	10	<b>S35S</b>
Abdecksteifen vorgeprägt sperrbar reinweiß	12	10	<b>ZZ35S</b>



FZ612N

**Socket für Zählerverteiler Höhe 100 mm, Tiefe 205 mm, RAL 9010**

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Socket, 100x550x205 mm	1	<b>FZ612N</b>
Socket, 100x800x205 mm	1	<b>FZ613N</b>
Socket, 100x1050x205 mm	1	<b>FZ614N</b>
Socket, 100x1300x205 mm	1	<b>FZ615N</b>



FZ622N

**Socket für Zählerverteiler Höhe 200 mm, Tiefe 205 mm, RAL 9010**

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Socket, 200x550x205 mm	1	<b>FZ622N</b>
Socket, 200x800x205 mm	1	<b>FZ623N</b>
Socket, 200x1050x205 mm	1	<b>FZ624N</b>
Socket, 200x1300x205 mm	1	<b>FZ625N</b>



FZ535N

**Schwenkhebelgriff**

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Schwenkhebelgriff zum Einbau von Halbzylinder	1	<b>FZ535N</b>
Schubstangen für Schwenkhebelgriffmontage, 650 mm	1	<b>FZ834N</b>
Schubstangen für Schwenkhebelgriffmontage, 800 mm	1	<b>FZ835N</b>
Schubstangen für Schwenkhebelgriffmontage, 950 mm	1	<b>FZ836N</b>
Schubstangen für Schwenkhebelgriffmontage, 1400 mm	1	<b>FZ839N</b>
Schubstangen für Schwenkhebelgriffmontage, 1950 mm	1	<b>FZ832N</b>

**Nähere Informationen finden Sie...**

...auf unserer Webseite **hager.at**



...in unserem **e-Katalog**



...in der **Mediathek App**



Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 01.12.2018