





Effektbrytare x160



| | | 220/240V AC IEC 60 947-2 | 380/415V AC IEC 60 947-2 |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HHA | l _{cu} | 35 kA | 25 kA |
| | l _{cs} | 25 kA | 20 kA |
| HNA | l _{cu} | 85 kA | 40 kA |
| | l _{cs} | 30 kA | 20 kA |

Magnetisk och termisk inställning




Termisk inställning från 0,63 till 1 x I_n

Magnetiskt inställning > 10 x I_n

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| I_n | 15 - 50 A | 63 - 80 A | 100 - 125 A | 160 A |
| I_{mag} | 600 A | 1000 A | 1500 A | 1600 A |


Tid - strömkurva

Effektbrytare x160




Genomsläppt energi

Effektbrytare x160




Strömbegränsning - kortslutning

Effektbrytare x160




Mått

Effektbrytare x160




| | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1P | 24,8 | 25 | 111 |
| 2P | 49,5 | 25 | 111 |
| 3P | 74,5 | 25 | 111 |
| 4P | 99,5 | 25 | 111 |

Beröringsskydd över anslutningsförlängningar




| | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1P | 24,4 | 50 | 60,5 |
| 2P | 49,5 | 50 | 60,5 |
| 3P | 74,5 | 50 | 60,5 |
| 4P | 99,5 | 50 | 60,5 |

Beröringsskydd över särade anslutningsförlängningar



| | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3P | 106,5 | 50 | 60,5 |
| 4P | 141,5 | 50 | 60,5 |

Anslutning





| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| | min. 6 mm ² | max. 70 mm ² |
| | min. 6 mm ² | max. 95 mm ² |
| | 6 Nm | |

Aluminiumanslutning



| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | min. 35 mm ² | max. 95 mm ² |
| | 10 Nm | |

Isolationsplatter





| | L (mm) |
|----------------|-----------|
| HYA019H | 50 |
| HYB019H | 97 |


Anslutningsförlängare, rak




Anslutningsförlängare, särad



Vridhandtag direkt på effektbrytaren





Vridhandtag genom dörr



Tillbehör


Tillbehör för effektbrytare



Monteringskombinationer för tillbehör

AX
Hjälpkontakt

AL
Signalkontakt



Tekniska
sidor