Fiche technique du produit
EMN005



EMN005

Minuterie multifonction

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Capacité

Nombre de modules	1

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis Connexion filaire

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	1000 VA
Charge max. de lampe fluorescente	3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm^2

Réglages

Plage de temporisation	30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur	17,50 mm
Profondeur	64 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui