Productdatablad
EMN005



EMN005

Trappenhuisautomaat multifunctioneel

Technische karakteristieken

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	16 A
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Connectiviteit	
Type connector/stekker	Schroefaansluiting Draadaansluiting
Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail
Verlichting	
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1000 VA
Maximale belasting TL-lamp	3600 VA
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Aansluiting	
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm^2
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm^2
Instellingen	
Tijdvertraging	30 S - 10 Min
Afmetingen	
Breedte	17,50 mm
Diepte	64 mm
Duurzaamheid	
REACH conform	Ja