


6T 6190-01a



TN002S

(FR)  
(NL)

Connecteur RJ45 Cat 6 STP + support modulaire

Notice d'instructions

Présentation du produit

Le TN002S est composé d'un connecteur RJ45 et d'un support modulaire clipsable dans un coffret de communication.

Spécifications techniques

- Conforme à la norme: EN 60603-7-3.
- Conformité **CE**
- Contacts auto-dénudants sans outil.
- Code de couleur normalisé: EIA/TIA 568 A & B.
- Connecteur RJ45, Cat 6 STP.

RJ45-connector Cat 6 STP + modulaire houder

Handleiding

Productbeschrijving


De TN002S-connector bestaat uit een RJ 45-module en een modulaire houder die met behulp van een clip in de multimediakast wordt gemonteerd.

Technische specificaties

- Conform de norm: EN 60603-7-3.
- **CE**-conformiteit
- Zelfstrippende contacten (gereedschap overbodig)
- Standaard kleurcode: EIA/TIA 568 A & B.
- RJ45-connector, Cat 6 STP.

Montage / Montage


①



Enfiler le blindage + sur le câble  
Afscherming over de kabel trekken


② Câble Cat 7 / Kabel CAT 7

**A** ⚠ Jeter les premiers centimètres de câble ayant servi à la traction  
Erste centimeters van het kabeluiteinde afknippen omwille van de eventuele trekkracht dat deze ondervonden heeft




**B** Dénuder les câbles  
Strippen


③




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧





Démontage du connecteur / Demontage van de connector



**FR** Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel.  
 La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en oeuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art.  
 Les remarques éventuelles expliquent la défectuosité devront accompagner le produit.

**NL** Garantie

24 maanden op materiaal- of fabricagegebreken vanaf de fabricagedatum.  
 Bij gebreken moet het product aan de gebruikelijke leverancier worden teruggestuurd.  
 De garantie is slechts geldig als de procedure voor het terugsturen via de installateur en de leverancier werd nageleefd en als na onderzoek onze kwaliteitscontroledienst geen gebrek vaststelt, dat erop wijst dat het product geïnstalleerd en / of gebruikt werd op een manier die niet beantwoordt aan de voorschriften.  
 Eventuele opmerkingen over de vastgestelde gebreken moeten bij het product worden gevoegd.

OCCOM 109699  
Hager 09.2010