Karta katalogowa
EV106



EV106

IP20

1-10V

Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz

Łączność

Ściemniacz DALI	Nie

Moc

Pobór mocy podczas pracy	3 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania	1 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	65 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm^2

Pojemność

Liczba modułów	4

Prąd elektryczny

Prąd sterujący 1-10 V	50 mA

Materiały

Kolor	Szary

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Rozgałęzienie	Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych