Fiche technique du produit
HIC425G

HIC425G

Commutateur motorisé auto 4P 250A

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	250 A
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	50 kA
Puissance	
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	164000 W
Architecture	
Nombre de pôles	4
Type de boitier	Produit complet
Compatibilité	
convient pour leRail DIN	No
Convient au tableau de distribution	Oui
Installation, montage	
Montage sur	Platine de fixation
Durabilité	
Conformité REACH	Oui