


**Certificazioni:** EN 60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.


Il simbolo riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



### IP40 DSG 08 W



8 moduli  
Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B05188  
Potenza dissipabile 18 W  
Confezionamento 14 (14x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (4 moduli)




Codice B04083

### IP40 DSG 12 W



12 moduli (n° moduli reale 13)  
Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B05188  
Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
Potenza dissipabile 30 W  
Confezionamento 9 (9x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (6 moduli)




Codice B04084

### IP40 DSG 18 W




18 moduli (n° moduli reale 19)  
Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B05188  
Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
Potenza dissipabile 41 W  
Confezionamento 4 (4x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 2 coprimoduli (6 moduli)





Codice B04085

**Certificazioni:**  EN 60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




**IP40 DSG 24 W**

24 moduli (n° moduli reale 13x2)  
 Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B05188  
 Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168  
 Potenza dissipabile 39 W  
 Confezionamento 5 (5x1)p  
**Dotazione standard:**  
 - 2 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04086




**IP40 DSG 36 W**

36 moduli (n° moduli reale 19x2)  
 Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B05188  
 Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168  
 Potenza dissipabile 52 W  
 Confezionamento 1p  
**Dotazione standard:**  
 - 2 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04089



**IP40 DSG 54 W**

54 moduli (n° moduli reale 19x3)  
 Colore bianco RAL 9001 - portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B05188  
 Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168  
 Potenza dissipabile 62 W  
 Confezionamento 1p  
**Dotazione standard:**  
 - 3 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04090