

In ≤ 25A ou 40A

(FR)

Blocs différentiels 3P+N à bornes décalées double sortie

Blocos diferenciais 3F+N com bornes desalinhadas dupla saída

(PT)

Compatibles avec disjoncteurs/
Compatível com disjuntores NFT8xx/NGT8xx



Protection contre la poussière



Nous recommandons de protéger votre installation électrique contre la poussière si des travaux sont effectués à proximité et que votre tableau n'est pas IP5x.



Protecção contra poeiras



Caso exista trabalhos na proximidade, é recomendado uma protecção adicional contra poeiras se o Quadro eléctrico não tiver no mínimo um índice de protecção IP5x.


(FR) **Garantie**

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si, après expertise, notre service contrôle qualité ne détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.


(PT) **Garantia**

24 meses contra defeitos dos materiais ou de fabrico, a partir da data de produção. No caso de avaria, o produto deve ser enviado ao seu distribuidor habitual. A garantia só é válida se forem respeitados todos os procedimentos de devolução, instalador via distribuidor, se os nossos serviços de controlo de qualidade não detectarem más ligações e/ou uma utilização não conforme com as regras de arte. Todas as informações que expliquem o defeito deverão acompanhar o produto.

Montage + verrouillage/ Montagem + encravamento



02




(FR) Un détrompage interdit le montage d'un bloc différentiel d'un calibre inférieur à celui du disjoncteur.

(PT) A montagem de um bloco diferencial de um calibre inferior ao do disjuntor é impedido por um dispositivo mecânico.


03




Desserrer les 4 vis
Desapertar os 4 parafusos



04



05




Alimentation / Alimentação




Sens d'alimentation obligatoire
Sentido de alimentação obrigatório

Sortie barres uniquement
Saída unicamente por pentes




Sens d'alimentation obligatoire
Sentido de alimentação obrigatório




FR Un détrompage interdit le pontage de la barre entre le bloc différentiel et son disjoncteur associé.


PT Um enclavamento mecânico, situado na parte superior do bloco diferencial, impossibilita a instalação do pente de ligação entre o bloco diferencial e o seu disjuntor associado.





KBN863A - KBN863C...






Démontabilité/ Desmontabilidade




KBN663A - KBN663C...



Repiquage/ Repicagem



TEST



Déverrouillage/ Desencravamento

