


- FR
- DE
- EN
- IT
- ES
- NL



6LE000592A

WK228 kallysta

FR	EN	DE	IT	ES	NL
Caractéristiques techniques	Technical specifications	Technische Daten	Caratteristiche tecniche	Especificaciones técnicas	Technische kenmerken
<p>Conforme aux normes : ISO 11801 éd. 2.0, EN 50173.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatible RJ45, RJ11 et RJ12. - Contacts auto-dénudants sans outil. - Code de couleur normalisé : EIA/TIA 568 A&B. - Catégorie 5e : Classe D à 100 MHz. - Catégorie 6a : Classe Ea à 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compliance with the standards: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ12 & RJ11. - Perforation of insulation, without a tool. - Colour code std EIA/TIA 568 A&B. - Category 5e: Class D at 100 MHz. - Category 6a: Class Ea at 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemäß Normen: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Kompatibel RJ45, RJ12 und RJ11. - Anschluss mit Schneidklemmen, ohne Werkzeug. - Farbe Code nach EIA/TIA 568 A&B. - Kategorie 5e: Klasse D 100 MHz. - Kategorie 6a: Klasse Ea 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme allo standard: ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173. - RJ45, RJ12 e RJ11 compatibili. - Perforazione di isolamento, senza attrezzo. - Codice di colore std EIA/TIA 568 A&B. - Categoria 5e: Classe D a 100 MHz. - Categoria 6a: Classe Ea 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme a las normas: ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ12 y RJ11. - Contactos por inserción (sin herramienta). - Código de color normalizado EIA/TIA 568 A y B. - Categoría 5e: Clase D 100 MHz. - Categoría 6a: Clase Ea 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conform de normen: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - RJ45-, RJ12- en RJ11-compatibel. - Zelfstrippende contacten (gereedschap overbodig). - Kleurencode overeenkomstig EIA/TIA 568 A&B. - Categoría 5e: Klasse D 100 MHz. - Categoría 6a: Klasse Ea 500 MHz.

