Produktdatenblatt
VA36T

VA36T

Tür, volta,APV,3-reihig, Stahlbech, mit Türschild

Technische Eigenschaften

Kompatibilität	
Passend zu Schrankart	Aufputz
Abmessungen	
Höhe	495 mm
Breite	285 mm
Tiefe	36 mm
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Produktfarbe	Reinweiss
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt
Architektur	
Position Schranktür	Links
Sicherheit	
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss
Ausstattung	
Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Schraubbefestigung
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja