Fiche technique du produit
WNA300B

WNA300B

IP55

Inter Cubyko volet-roulant assoc. Blanc

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire

Matières

Finition de la surface	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Mode d'installation	Avec adaptateur de montage

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui