

13383512

Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

Tehničke karakteristike

Kapacitet	
Broj:	1
Broj modula	1
Materijali	
Boja	Svijetlo siva
RAL kod	1013 7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	23 mm
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Instalacija, montaža	
Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-15 - 30 °C
Tekst	
Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da