

CANALI PORTA APPARECCHI AD ELEVATO DESIGN



TIPOLOGIA DI PRODOTTO:

Canali porta apparecchi
e porta cavi in materiale plastico

APPLICAZIONI:

Installazione a parete e/o soffitto

GAMMA:

3 misure (dimensioni 32x13 mm a 2 scomparti, 34x16 mm a 2 scomparti e 52x20 mm a 2 scomparti)

COLORI:

Bianco Everest

MATERIALE:

PVC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

I prodotti della serie DESIGN rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" e risultano conformi ai requisiti essenziali da essa fissati.

La conformità alla direttiva è indicata mediante l'apposizione del marchio **CE** e di tutti i simboli o le marcature previste sul prodotto, sull'imballaggio, sulle istruzioni di montaggio o sul catalogo e mediante la piena rispondenza alle Normative di prodotto.

NORME DI RIFERIMENTO:

- EN 50085-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 1: prescrizioni generali"
- EN 50085-2-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-1: "Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto"

Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529 "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)": IP40

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo (EN 50085-1 par. 6.2): 2 Joule

TEMPERATURA MINIMA DI IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO:

-45 °C

TEMPERATURA MINIMA DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO:

-15 °C



**TEMPERATURA MASSIMA
DI UTILIZZO:** +60 °C

**RESISTENZA
ALLA PROPAGAZIONE
DELLA FIAMMA
SECONDO LA NORMA
EN 60695-11-2:** non propagante la fiamma
(FIAMMA PREMISCELATA DA 1KW)

**AUTOESTINGUENZA DEL
MATERIALE SECONDO
LA NORMA UL94:** V0

**PROPRIETÀ ELETTRICHE
ISOLANTI:** sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)

**RESISTENZA
MECCANICA:** smontabilità dei coperchi solo con attrezzo

**RESISTENZA
AGLI IMPATTI
EN 62262:** Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK): IK07

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:	Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale
		Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcol etilico	
	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistente	Resistente

**ALTRE
CARATTERISTICHE:**

- Gamma completa di componenti, scatole ed accessori
- Fissaggio dei componenti con aggancio a scatto sul fondo del canale

**MARCHI
E CERTIFICAZIONI:** 

**CONFORMITÀ
ALLA DIRETTIVA
2011/65/CE (ROHS):** sì

