

CANALI AD ELEVATE PRESTAZIONI
TIPOLOGIA DI PRODOTTO:

Canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico

APPLICAZIONI:

Installazione a parete e/o soffitto


GAMMA:
BASI
ALTEZZE
40
60
80
Dimensioni in mm

60	X	X	
80	X	X	
100	X	X	X
120	X	X	X
150		X	X
200		X	X

COLORI:

- Bianco RAL 9001
- Grigio RAL 7030

MATERIALE:

PVC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

I prodotti della serie TA-N rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" e risultano conformi ai requisiti essenziali da essa fissati.

La conformità alla direttiva è indicata mediante l'apposizione del marchio **CE** e di tutti i simboli o le marcature previste sul prodotto, sull'imballaggio, sulle istruzioni di montaggio o sul catalogo e mediante la piena rispondenza alle Normative di prodotto.

NORME DI RIFERIMENTO:

- EN 50085-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 1: prescrizioni generali"
- EN 50085-2-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto"

Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529 "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)": IP40

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo (EN 50085-1 par. 6.2): 5 Joule

**TEMPERATURA MINIMA
DI IMMAGAZZINAMENTO
E TRASPORTO:** -45 °C

**TEMPERATURA MINIMA
DI INSTALLAZIONE
E UTILIZZO:** +5 °C

**TEMPERATURA MASSIMA
DI UTILIZZO:** +60 °C

**RESISTENZA
ALLA PROPAGAZIONE
DELLA FIAMMA
SECONDO LA NORMA
EN 60695-11-2:** non propagante la fiamma
(FIAMMA PREMISCELATA DA 1KW)

**AUTOESTINGUENZA DEL
MATERIALE SECONDO
LA NORMA UL94:** V0

**PROPRIETÀ ELETTRICHE
ISOLANTI:** sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)

**RESISTENZA
MECCANICA:** smontabilità dei coperchi con attrezzo anche senza applicazione delle traversine di trattenuta cavi

**RESISTENZA
AGLI IMPATTI
EN 62262:** Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK): IK08

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:	Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale
		Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcol etilico	
	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistente	Resistente

- ALTRE
CARATTERISTICHE:**
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione
 - Gamma completa di componenti, accessori e scatole porta apparecchi
 - Fissaggio dei componenti con aggancio a scatto sul fondo del canale
 - Idoneità per utilizzo con impianti di cablaggio strutturato

**MARCHI
E CERTIFICAZIONI:** 

**CONFORMITÀ
ALLA DIRETTIVA
2011/65/CE (ROHS):** sì

