Produktový list
VZ332N



VZ332N

Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL7016 antracitová šedá

Technické vlastnosti

Přenos	
Vhodné pro typ rozvaděče	Zapuštěná montáž Montáž do dutých příček
Rozměry	
Výška	505,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm
Kryt, dveře	
Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0
Materiál	
Kód RAL	7010 7016
Barva	Antracitově šedá
Barva produktu	Antracitově šedá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený
Architektura	
Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí
Vybavení	
Počet řad v rozvaděči	2
Konektivita	
Druh montáže	Upevnění šrouby
Instalace, montáž	
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano