Produktový list
VZ334N



VZ334N

Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL7016 antracitová šedá

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče	Zapuštěná montáž Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	755,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	7010 7016
Barva	Antracitově šedá
Barva produktu	Antracitově šedá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	4

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano