Schöner schalten:
Philips Hue Taster im Berker Design

Die modernen Leuchtmittel von Philips Hue erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Jetzt gibt es die Philips Taster als Berker Friends of Hue auch in den attraktiven Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x, und damit passend zu den klassischen Berker Schalterprogrammen – für ein optisch einheitliches Gestaltungsbild in allen Wohnbereichen.

Batterielose Funktechnik

Die Berker Friends of Hue Taster arbeiten mit einer batterielosen Funktechnik, sodass bei ihrer Montage ein Verlegen von Leitungen nicht notwendig ist. Die Berker 2fach-Wippen mit den Friends of Hue Einsätzen lassen sich daher an jeder beliebigen Stelle im Haus auf Glas, Wänden oder an Möbeln ganz ohne Eingriffe in die Bausubstanz schmutz- und lärmfrei montieren. Zudem entfallen über den gesamten Lebenszyklus der Wippen hinweg lästige Batteriewechsel, da sich die energieautarke Funktechnik nicht aufbraucht.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Designstark
- Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x, passend zum Schalterprogramm

Energieautark
- Batterielose Funktechnologie
- In UP-Dosen und damit in Mehrfach-kombinationen integrierbar
- Keine lästigen Batteriewechsel

Flexibel
- Überall platzierbar
- Keine bauseitgen Arbeiten

Vielseitig
- Beleuchtungssteuerung in verschiedenen Lichtfarben für weiß oder farbig (RGB)
- Verknüpfbar mit KNX über Hager IoT-Gateway

Technische Daten

- Schutzart IP 20
- Schutzklasse Klasse III
- Betriebstemperatur + 5°C bis + 45 °C
- Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 – 2,483 GHz
- ZigBee Green Power nach IEEE 802.15.4
- Funk-Sendereichweite im Gebäude: max. 15 m
- Sendeleistung: 5 mW
- maximale Luftfeuchtigkeit: 80 %
- Kompatibel mit Philips Hue und Apple HomeKit
- Zur Inbetriebnahme und für den Betrieb wird eine Philips Hue Bridge (V2) sowie eine Philips Hue App für Android oder iOS benötigt
- Philips Hue ist nur für den privaten Gebrauch geeignet
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben oder Klebefolie

Flexible Einbau- und Installations-Varianten

Da die Wippen auch in UP-Dosen montiert werden können, ist ihr Einbau in Berker Mehrfach-Kombinationen ebenfalls problemlos möglich.
Besonders praktisch: Mittels Philipps Hue System anbindbar an bestehende KNX-Anlagen in Kombination mit domovea.

Freie Funktionsbelegung der Wippen

Die Beleuchtungs-Steuerung mit den Berker 2fach-Wippen ist flexibel anpassbar, da sie sich frei mit Ein-/Ausschaltfunktionen, Dimmfunktionen oder dem Abruf von Beleuchtungs-Szenen belegen lassen.

So kann die Steuerung weißer Leuchtmittel beispielsweise mit folgender Funktionsbelegung erfolgen:

Linke Wippe: ein- und ausschalten bzw. auf- und abdimmen
Rechte Wippe: definieren von Szenen zum Einstellen von Warm- oder Kaltweiß

Warmlichtsteuerung
Turntable White

Analog dazu würden die Wippen für RGB-Leuchtmittel wie folgt belegt:

Linke Wippe: ein- und ausschalten bzw. auf- und abdimmen
Rechte Wippe: definieren von Szenen für verschiedene Farbabrufe

Farbauswahl
RGBW

24128939



24126039

24127039

Friends of Hue Modul mit Wippe 2fach

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.Nr.
Friends of Hue - S.1/B.3/B.7			
Friends of Hue Tasten 2fach, S.1, pw gl	Thermoplast/Metall	1	**24128939**
Friends of Hue Tasten 2fach, S.1, pw matt	Thermoplast/Metall	1	**24121939**
Friends of Hue Tasten 2fach, B.x, ant. samt	Thermoplast/Metall	1	**24121636**
Friends of Hue Tasten 2fach, B.x, alu samt	Thermoplast/Metall	1	**24121434**
Friends of Hue - Q.1/Q.3/Q.7			
Friends of Hue Tasten 2fach, Q.x, pw samt	Thermoplast/Metall	1	**24126039**
Friends of Hue Tasten 2fach, Q.x, ant. samt	Thermoplast/Metall	1	**24126036**
Friends of Hue Tasten 2fach, Q.x, alu samt	Thermoplast/Metall	1	**24126034**
Friends of Hue - K.1/K.5			
Friends of Hue Tasten 2fach, K.1 pw gl	Thermoplast/Metall	1	**24127039**
Friends of Hue Tasten 2fach, K.1, ant. samt	Thermoplast/Metall	1	**24127036**
Friends of Hue Tasten 2fach, K.5, alu, lack	Thermoplast/Metall	1	**24127033**
Friends of Hue Tasten 2fach, K.5, edelst., lack	Thermoplast/Metall	1	**24127034**