Karta katalogowa
FWB61D



FWB61D

univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x300x160

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	950 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	165 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	6

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

