Produktdatenblatt
FWB63D



FWB63D

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, 3x6 Reihen 950x800x161mm, leer m. Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	6

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

