Produktdatenblatt
FWB51D



FWB51D

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen 800x300x161mm, leer mit Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	5

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

