

Canalette per cablaggio Halogen Free
TD-HF



Cablaggi Halogen Free

ordinati, comodi
e sicuri

Canalette per cablaggio Halogen Free

TD-HF



**HALOGEN
FREE**

Conforme DIN EN 45545-2

Canalette per cablaggio

Caratteristiche tecniche:

HALOGEN FREE secondo la norma EN 50267-2-2

15 Dimensioni: dalla 25x25mm alla 125x75mm lunghezza 2000mm

Colore: Grigio chiaro RAL 7035

Materiale: ABS/PC

Temperatura minima: -25 °C

Temperatura massima: +90 °C

Proprietà elettriche isolanti: sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)

Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-5: non propagante la fiamma

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" alla temperatura di 960 °C secondo norma EN 60695-2-11




Classe autoestinguenza: UL94 V0

Conformità alla norma DIN EN 45545-2: si

Conformità alla norma EN 50085-2-3: si

Dimensioni conformi alla norma DIN 43659: si

Modulo: 12,5mm con feritoia 5mm

Certificazioni:   



Maggiori informazioni su
hager-bocchiotti.com

Canalette per cablaggio complete di coperchio modulo 12,5mm




5/7,5


	Dimensione B x H x L mm	TD-HF	Sezione mm ²	Confezione m
h 25	25 x 25 x 2000	LG = B00205	413	36
	25 x 37 x 2000	LG = B00206	654	40
Altezza 37	37 x 37 x 2000	LG = B00207	1036	36
	50 x 37 x 2000	LG = B00208	1400	36
	25 x 50 x 2000	LG = B00209	918	32
Altezza 50	37 x 50 x 2000	LG = B00210	1472	36
	50 x 50 x 2000	LG = B00211	1974	28
	75 x 50 x 2000	LG = B00212	3031	20
	100 x 50 x 2000	LG = B00213	4105	16
	125 x 50 x 2000	LG = B00214	5179	12
Altezza 75	37 x 75 x 2000	LG = B00215	1386	32
	50 x 75 x 2000	LG = B00216	3015	24
	75 x 75 x 2000	LG = B00217	4671	16
	100 x 75 x 2000	LG = B00218	6353	16
	125 x 75 x 2000	LG = B00219	80222	8

LG = Colore grigio chiaro RAL 7035

Pretranciatura fianchi della canaletta



Foratura base della canaletta



Profilo superiore delle lamelle arrotondato per agevolare le operazioni di cablaggio.

Sistema di aggancio che garantisce la massima tenuta corpo/coperchio anche nelle situazioni più gravose.

Colore: Grigio chiaro RAL 7035.



Perfetta geometria della base e del coperchio per un fissaggio estremamente preciso e ordinato.

Completamente privi di elementi alogeni permettono l'installazione negli ambienti a maggior rischio.



Conformi alla direttiva Europea per il settore ferroviario DIN EN 45545-2. Certificato dai principali enti certificatori.

Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com

Per te, con te.

