Karta katalogowa
VF104TD

VF104TD

golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 4M

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	400 - 400 V
Instalacja, montaż	
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	63 A
Sprzęt	
Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	4
Funkcje	
Z wlotami przewodów	Tak
Wymiary	
Wysokość	225 mm
Szerokość	204 mm
Głębokość	97,50 mm
Wysokość wbudowania	189 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba drzwi obudowy	1
Wymiary	
Szerokość wbudowania	170 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba zamków	0
Wymiary	
Zakres głębokości wbudowania	72 mm
Liczba jednostek szerokości	4
Pokrywa, drzwi	
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi
Materiały	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Sprzęt	
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Materiały	
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
Sprzęt	
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C
Klasa ochrony z drzwiami	IP40

Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak