



Certificazioni: EN 60670-1

Per realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante isolamento completo (EN 61439-1) i prodotti della linea PEPITA devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti).



BOX IP40 01 OR GRI

1 modulo orizzontale
Dimensioni: 64x79x56 mm
Riferimento di tipo P01
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (4x5)p




Codice B02751



BOX IP40 02 OR GRI

2 moduli orizzontali
Dimensioni: 64x79x56 mm
Riferimento di tipo P02
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (4x5)p




Codice B02752



BOX IP40 03 OR GRI

3 moduli orizzontali
Dimensioni: 95x79x56 mm
Riferimento di tipo P03
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (20x1)p




Codice B02753

Certificazioni:  EN 60670-1

Per realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante isolamento completo (EN 61439-1) i prodotti della linea PEPITA devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti).

BOX IP40 04 OR GRI




4 (4x1) moduli orizzontali
 Dimensioni: 128x79x56 mm
 Riferimento di tipo P04
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 10 (10x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02754

BOX IP40 06 OR GRI




6 (3x2) moduli orizzontali
 Dimensioni: 190x79x56 mm
 Riferimento di tipo P05
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02755

BOX IP40 08 OR GRI




8 (4x2) moduli orizzontali
 Dimensioni: 220x79x56 mm
 Riferimento di tipo P06
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02756

BOX IP40 12 OR GRI




12 (4x3) moduli orizzontali
 Dimensioni: 320x79x56 mm
 Riferimento di tipo P07
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02757

BOX IP40 16 OR GRI



16 (4x4) moduli orizzontali
 Dimensioni: 420x79x56 mm
 Riferimento di tipo P08
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02758


Certificazioni: EN 60670-1

Per realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante isolamento completo (EN 61439-1) i prodotti della linea PEPITA devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti).

BOX IP40 04 VR GRI



4 (2x2) moduli verticali
 Dimensioni: 79x128x56 mm
 Riferimento di tipo P09
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 10 (10x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo




Codice B02759

BOX IP40 06 VR GRI



6 (2x3) moduli verticali
 Dimensioni: 79x190x56 mm
 Riferimento di tipo P10
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo




Codice B02760

BOX IP40 08 VR GRI



8 (4x2) moduli verticali
 Dimensioni: 128x135x56 mm
 Riferimento di tipo P11
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 8 (8x1)p
 Dotazione standard: 2 passatubo




Codice B02761

BOX IP40 12 VR GRI




12 (4x3) moduli verticali
 Dimensioni: 128x190x56 mm
 Riferimento di tipo P12
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 2 passatubo



Codice B02762


Certificazioni: EN 60670-1

Per realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante isolamento completo (EN 61439-1) i prodotti della linea PEPITA devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti).



BOX IP55 01 OR GRI

1 modulo orizzontale
Dimensioni: 66x84x64 mm
Riferimento di tipo P20
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (4x5)p




Codice B02763



BOX IP55 02 OR GRI

2 moduli orizzontali
Dimensioni: 66x84x64 mm
Riferimento di tipo P21
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (4x5)p




Codice B02764



BOX IP55 03 OR GRI

3 moduli orizzontali
Dimensioni: 95x84x64 mm
Riferimento di tipo P22
Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
Confezionamento 20 (20x1)p




Codice B02765

Certificazioni:  EN 60670-1

Per realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante isolamento completo (EN 61439-1) i prodotti della linea PEPITA devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti).

BOX IP55 04 OR GRI




4 (4x1) moduli orizzontali
 Dimensioni: 130x84x64 mm
 Riferimento di tipo P23
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 10 (10x1)p
 Dotazione standard: 1 passatubo



Codice B02766

BOX IP55 08 VR GRI




8 (4x2) moduli verticali
 Dimensioni: 130x183x64 mm
 Riferimento di tipo P24
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 5 (5x1)p
 Dotazione standard: 2 passatubo



Codice B02767

BOX IP55 12 VR GRI



12 (4x3) moduli verticali
 Dimensioni: 130x282x64 mm
 Riferimento di tipo P25
 Colore grigio RAL 7035
 Fondo predisposto per morsetto di terra (MOPE cod. B02771)
 Confezionamento 3 (3x1)p
 Dotazione standard: 2 passatubo



Codice B02768