Produktdatenblatt
FWB44D



FWB44D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 192PLE, 4x4 Reihen 650x1050x161mm, leer m. Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	4

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

