# Productdatablad
FD22BN

FD22BN

**NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur**

## Technische karakteristieken

| | |
|---|---|
| **Spanning** | |
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
| **Installatie, montage** | |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
| **Elektrische Stroom** | |
| Nominale stroom | 160 A |
| **Uitrusting** | |
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Aantal rijen | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| **Capaciteit** | |
| Aantal modulen | 48 |
| **Afmetingen** | |
| Hoogte | 450 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 193 mm |
| **Deksel, deur** | |
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| **Afmetingen** | |
| Aantal breedte-eenheden | 24 |
| **Deksel, deur** | |
| Soort handgreep | Scharnierende handgreep |
| Deuris transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |
| **Aansluiting** | |
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
| **Materiaal** | |
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Helderwit |
| **Uitrusting** | |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |
| **Veiligheid** | |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP41 |
| **Duurzaamheid** | |
| RoHS conform | Ja |