


TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

Distribuez l'électricité au plus proche des utilisateurs, sur un bureau, sur une table de réunion. Nourrice à poser, visser, coller sur ou sous vos surfaces. Ces nourrices sont parfaitement compatibles avec les appareillages TerCia AP-C45 à clipsage 45

Caractéristiques	Données
Matière première du corps	▪ Fût en Aluminium
Couleur	▪ Aluminium anodisé
Matière première des composants	▪ ABS-PC
Couleur des composants	▪ Noir RAL 9011
Support de montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permet la fixation par vis, colliers nylon ou adhésifs ▪ Rotation sur 360° pour une intégration sur toutes surfaces
Embout	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 entrées prédécoupées diamètre 11 mm ▪ Prédécoupes pour le montage de connecteurs ▪ Fixation par 2 vis ▪ Serre-câbles intégré, serrage par vis
Mise à la terre	▪ Intégrée
Équipement(s)	▪ Voir configurateur





Personnalisez vos chantiers

couleurs, longueurs, équipements sur demande



Laquage
Teinte dans la masse
Filmage




Sous et sur-formats



Équipements spéciaux



* Uniquement pour les **nourrices équipées** à raccordement sur bornier

RoHS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conforme à la Directive Européenne 2011/65/CE (RoHS 2)*
Certification LCIE aux normes EN 50085-1 et 50085-2-4	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ N° de Licence : IP30 ▪ IK07 ▪ Ouverture du couvercle avec outil
Marquage produit CE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suivant la norme

TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

- Selon les indications des plans techniques, les équipements de poste de travail sont installés dans des boîtiers nourrices en aluminium anodisé. Ils sont conformes à la configuration jointe à la présente
- **Les liaisons de masse livrées par le fabricant doivent être mises en place et raccordées pour un parfait respect de la norme d'installation NF-C 15100**
- **La protection contre les chocs est assurée par un indice IK07**
- La protection contre les contacts directs est assurée au minimum par un indice d'IP30
- **Les supports de fixation orientables à 360° sont livrés avec les nourrices et permettent une installation au plus discret sur toutes les surfaces des bureaux**
- Ces supports doivent permettre une fixation par collier nylon pour ne pas abîmer le mobilier
- **Les prises ou blocs de prises 2P+T câblés sur les nourrices doivent impérativement être avec puits inclinés pour assurer le branchement des équipements**
- Le câblage doit être réalisé pour permettre à posteriori l'évolutivité des équipements de la nourrice (changement du type de prises, etc.)

Compatible

TerCia AP-C45

appareillages spécial goulottes à clipsage 45

