





(RCCB) 25 - 63 A
Interruptor Diferencial 25 - 63 A
Residual Current Circuit Breaker 25 - 63 A
Wyłącznik różnicowoprądowy 25 - 63 A







Fusibles o interruptor automático
Fuses or MCB's 63 A.
Bezpiecznik lub wyłącznik
instalacyjny (nadprądowym) 63 A.



14 mm max.
16 mm²



25 mm²

Interruptor diferencial 25 - 63 A.
Residual Current Circuit Breakers
(RCCB's) 25 - 63 A.
Wyłącznik różnicowoprądowy
25 - 63 A.



(ES) Para las pruebas de verificación del tiempo de disparo de una instalación eléctrica, Hager certifica que los interruptores diferenciales de la marca Hager que cumplen con las normas EN 61008-2-1 y EN 61009-2-1, disparan tan pronto como son sometidos a un corriente de 5 \cdot I Δ n según los tiempos descritos en la tabla 41.1 de la norma DIN VDE 0100-410 de octubre de 2018.

(GB) For the tripping times verification tests, in an electrical installation, Hager certifies that the RCDs, of the Hager brand, conforming to standards EN 61008-2-1, EN 61009-2-1, trip under a current of 5 \cdot I Δ n in accordance with the times imposed in table 41.1 of standard DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) 2018-10.

(PL) W przypadku testów weryfikacyjnych czasu zadziałania instalacji elektrycznej, Hager zaświadcza, że wyłączniki różnicowe marki Hager, które są zgodne z normami EN 61008-2-1 i EN 61009-2-1, wyłączają się, gdy tylko zostaną poddane prąd 5 \cdot I Δ n zgodnie z czasami opisanymi w tabeli 41.1 normy DIN VDE 0100-410 z października 2018 roku.



Protección contra el polvo

En caso de trabajos cercanos se recomienda proteger la instalación eléctrica contra el polvo si la envolvente tiene un índice de protección inferior a IP5x.



(ES) Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado según las normas de instalación vigentes en el país.



Protection against dust

In case of work activities nearby, make sure that the electrical installation is protected against dust if the enclosure is not IP5x.



(GB) This device is to be installed only by a professional electrician fitter according to local applicable installation standards.




Ochrona przed dostępem ciał stałych

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu aparatury upewnij się, że w przypadku, gdy obudowa chroniąca aparaturę nie posiada stopnia ochrony IP5x - jest ona chroniona przed dostępem ciał stałych



(PL) Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Conexión eléctrica: utilización bipolar o tripolar.
 Electrical connection for P+N for three phases only.
 Schemat podłączenia 1 fazowego (L+N) lub 3 fazowego (3L bez N).




~~230 V~~ Forbidden for 230 V

TEST (pulsador de prueba): apretando el pulsador el interruptor diferencial debe desconectar.

TEST: Test regularly: RCCB must trip.

TEST: Okazyjnie wciśnięty przycisk Test powinien spowodować.



Garantia

24 meses a partir de la fecha de fabricación contra todo defecto de montaje o de los materiales. En caso de un aparato defectuoso, el material deberá ser remitido a su almacén habitual.

La garantía no será válida si el retorno no se efectúa a través del almacén que ha realizado la venta, si nuestro servicio de control de calidad detecta una mala puesta en funcionamiento o una mala utilización del aparato.

El aparato deberá ser acompañado de un informe explicando la defectuosidad.

Warranty

A warranty period of 24 months is offered on Hager products, from date of manufacture, relating to any material of manufacturing defect.

If any product is found to be defective it must be returned via the installer and supplier (wholesaler).

The warranty is withdrawn if, after inspection by Hager quality control dept the device is found to have been installed in a manner which is contrary to IEE wiring regulations and accepted practice within the industry at the time of installation and/or the procedure for the return of goods has not been followed. Explanation of defect must be included when returning goods.

Gwarancja

Firma Hager na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej udziela na wyroby marki Hager zakupione w Polsce 2 letniej gwarancji liczonej od dnia zakupu danego wyrobu, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty produkcji danego wyrobu. Gwarancją objęte są wyłącznie ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne, które uniemożliwiają użytkowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nabywca traci prawo do świadczeń gwarancyjnych na skutek: dokonania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych wyrobu, dokonywania napraw wyrobu przez osoby inne niż Gwarant, niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem użytkowania, przechowywania wyrobu, nieprawidłowej instalacji lub montażu wyrobu. Świadczenie gwarancyjne jest realizowane, jeżeli wyrób jest dostarczony przez Klienta wraz z opisem uszkodzenia lub wady produktu.